

P3-80-12k40-00-R

接続可能な画像処理装置・画像入力ボード

FVC07CLMF

サポートする機能

取り込みモード名称 (ファースト呼称)	対応カメラ機能名称	備 考
ノーマル (通常) 入力	Internal SYNC	露光時間はLineRateにて変更
トリガ入力	External SYNC	露光期間はソフトウェア設定 (ライン周期)

[CmdInitial]

コマンド	設定項目	説明
clm	カメラリンクモード設定	「15: Medium configuration, 4 taps, 8 bit output」 に設定

[CmdNormal]

コマンド	設定項目	説明
sem	Sync 設定	「7: Internally Programmable Line Rate, Maximum Exposure Time」に設定
ssf	LineRate 設定	「2500~23612: ノーマル取込み時の露光時間」 デフォルト: 2500Hz

[CmdTrigger]

コマンド	設定項目	説明
sem	Sync 設定	「3: External Trigger with Maximum Exposure」に設定

その他デフォルトで使用可能です。

留意事項

詳細な設定方法およびカメラ仕様につきましては、Teledyne DALSA より提供される「Piranha3 Camera User's Manual」を参照してください。